

**DNMG 150604, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250783 HBT020
GTIN	4062406256395
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

DNMG 150604 HBT020 Type: HBT020

Spånryder: PM

Skæredybde a_p : 0,8 - 5 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,45 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 280 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 280 m/min
Primær anvendelse	P
Type	HBT020
Tilspænding f	0,1 - 0,45 mm/o
Spånryder	PM
Skæremateriale	HM

Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,8 - 5 mm
Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150604
Belægning	TiCN
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning