

**DNMG 150608, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250786 HBT130
GTIN	4062406256524
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

DNMG 150608 HBT130 Type: HBT130

Spånryder: MR

Skæredybde a_p : 2 - 6 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,55 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 40 - 180 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	2 - 6 mm
Antal skift/skær	4
Type	HBT130
Hjørneradius	0,8 mm
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Spånryder	MR

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	40 - 180 m/min
Primær anvendelse	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Tilspænding f	0,15 - 0,55 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Belægning	TiCN
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning