

**SNMG 120408, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251267 HBT130
GTIN	4062406256593
Artikelklasse	22D

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,12 - 0,45 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Antal skift/skær	8
Belægning	TiCN
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 200 m/min
Type	HBT130
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120408
Spånryder	MM

Skæredybde $a_p$	0,5 - 5 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning