


**SNMG 120408, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251396 HBT020
GTIN	4062406256623
Artikelklasse	22D

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	1,8 - 6 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,2 - 0,6 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120408
Antal skift/skær	8
Type	HBT020
Belægning	TiCN
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,8 mm
Spånryder	PR
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning