


**SNMG 120404, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251266 HBT020
GTIN	4062406256586
Artikelklasse	22D

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120404
Hjørneradius	0,4 mm
Belægning	TiCN
Primær anvendelse	P
Antal skift/skær	8
Tilspænding f	0,1 - 0,45 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,8 - 5 mm
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HBT020
Spånbryder	PM

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse

100 - 280 m/min

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning