


**SNMG 120408, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251267 HBT020
GTIN	4062406256609
Artikelklasse	22D

**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120408
Spånbryder	PM
Primær anvendelse	P
Type	HBT020
Belægning	TiCN
Skæredybde $a_p$	0,8 - 5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,45 mm/o
Antal skift/skær	8
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 280 m/min

Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning