

**VNMG 160404, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251772 HBT130
GTIN	4062406256692
Artikelklasse	22D

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	4
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160404
Tilspænding f	0,15 - 0,45 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Primær anvendelse	M
Spånbryder	M
Belægning	TiCN
Skærebetingelse	let afbrudt.

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Type	HBT130
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning