

**VNMG 160404, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251828 HBT020
GTIN	4062406256722
Artikelklasse	22D

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160404
Spånbryder	PM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt.
Antal skift/skær	4
Skæredybde $a_p$	0,8 - 4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 280 m/min
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm
Belægning	TiCN

Tilspænding f	0,1 - 0,45 mm/o
Type	HBT020
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning