


**WNMG 080404, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251939 HBT020
GTIN	4062406256784
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

WNMG 080404 HBT020 Type: HBT020

Spånbryder: PF

Skæredybde a_p : 0,5 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 330 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	PF
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o

Belægning	TiCN
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 330 m/min
Type	HBT020
Antal skift/skær	6
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning