

**VNMG 160408, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251829 HBT020
GTIN	4062406256746
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

VNMG 160408 HBT020 Type: HBT020

Spånbryder: PM

Skæredybde a_p : 0,8 - 4 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,45 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 280 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,1 - 0,45 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160408

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 280 m/min
Type	HBT020
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,8 - 4 mm
Spånbrøder	PM
Belægning	TiCN
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning