

**VNMG 160404, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251772 HBT020
GTIN	4062406256708
Artikelklasse	22D

**Teknisk beskrivelse**

Type	HBT020
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 330 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Belægning	TiCN
Spånryder	PF
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o

ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160404
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning