


**WNMG 080404, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252094 HBT020
GTIN	4062406256845
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

WNMG 080404 HBT020 Type: HBT020

Spånbryder: PM

Skæredybde a_p : 0,8 - 5 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,45 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 280 m/min

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	6
Type	HBT020
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Belægning	TiCN
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,8 - 5 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 280 m/min
Spånryder	PM
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,45 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning