


**WNMG 060404, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252092 HBT020
GTIN	4062406256807
Artikelklasse	22D

Teknisk beskrivelse

Type	HBT020
Primær anvendelse	P
Spånryder	PM
Tilspænding f	0,1 - 0,45 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 280 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,8 - 5 mm
Antal skift/skær	6
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæremateriale	HM

Belægning	TiCN
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning