


**WNMG 080404, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252094 HBT130
GTIN	4062406256838
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

WNMG 080404 HBT130 Type: HBT130

Spånbryder: MM

Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mm

Tilspænding f : 0,12 - 0,45 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HBT130
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Antal skift/skær	6
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 200 m/min

Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,4 mm
Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Tilspænding f	0,12 - 0,45 mm/o
Spånbryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning