



Mikrometerskrue med tallerkenmåleflader og ikke-roterende spindel, Måleområde: 75-100mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	423005 75-100
GTIN	4062406237783
Artikelklasse	42B

Beskrivelse

Udførelse:

Med hærdede måleskiver med stor flade. Smedet og lakeret bøjle.
Udførelse med ikke-roterende spindel.

Anvendelse:

Til måling af tandbredde på cylindriske tandhjul skruenhjul fra modul 0,8.

Leveringsomfang:

Fra str. 25–50 inklusive 1 indstillingsmål.

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,01 mm
Måletallerken- Ø	19,5 mm
Kalibrering	B1
Kalibrering	B2
Kalibrering	B2
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleområde	75 - 100 mm
Spindelstigning	0,5 mm
Målefladernes parallelitet	5 µm

Spindel-Ø	8 mm
Norm	DIN 863
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

DAkS-kalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022050 100
KalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022040 100

Tilbehør

Indstillingsmål Hel længde 75 mm	421100 75
----------------------------------	-----------