


**WNMG 080408, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252095 HBT020
GTIN	4062406256869
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

WNMG 080408 HBT020 Type: HBT020

Spånbryder: PM

Skæredybde a_p : 0,8 - 5 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,45 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 280 m/min

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Spånbryder	PM
Belægning	TiCN
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 280 m/min
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Type	HBT020
Skæredybde a_p	0,8 - 5 mm

Hjørneradius	0,8 mm
Antal skift/skær	6
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,1 - 0,45 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning