

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, MF: M30X2,5****Bestillingsdata**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 130005 M30X2,5 |
| GTIN                | 4062406238490  |
| Artikelklasse       | 10N            |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Gevindtype                         | M        |
| Gevindstørrelse                    | M30x2,5  |
| Skafftirkant $\square$             | 18 mm    |
| Skraft- $\emptyset$ D <sub>s</sub> | 22 mm    |
| Kernehul- $\emptyset$              | 27,5 mm  |
| Samlet længde L                    | 180 mm   |
| Gevinddybde                        | 90 mm    |
| Gevind- $\emptyset$                | 30 mm    |
| Antal spånnoter                    | 4        |
| Gevindstigning                     | 2,5 mm   |
| Skæremateriale                     | HSS E    |
| Norm                               | DIN 376  |
| Toleranceklasse                    | ISO 1 4H |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Toleranceklasse            | ISO 1X 4HX                                     |
| Toleranceklasse            | ISO 2 6H                                       |
| Toleranceklasse            | ISO 2X 6HX                                     |
| Toleranceklasse            | 6H +0,05                                       |
| Toleranceklasse            | ISO 3 6G                                       |
| Toleranceklasse            | ISO 3X 6GX                                     |
| Toleranceklasse            | 7H   |
| Toleranceklasse            | 7HX  |
| Toleranceklasse            | 7G   |
| Toleranceklasse            | 7GX  |
| Toleranceklasse            | 6H +0,10                                       |
| Toleranceklasse            | 6H +0,20                                       |
| Antal skær Z               | 4  |
| Belægning                  | TiN  |
| Flankevinkel               | 60 grader                                      |
| Gevindstandard             | DIN 13   |
| Skærfasform                | B  |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                           |
| Indvendig køling           | nej  |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3xD ved gennemgangshul                  |
| Skæreretning               | højre  |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering                  | uden   |
| Produkttype                | Snittapper                                     |