


**WNMG 080408, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252095 HBT130
GTIN	4062406256852
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

WNMG 080408 HBT130 Type: HBT130
Spånbryder: MM
Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mm
Tilspænding f : 0,12 - 0,45 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Belægning	TiCN
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Tilspænding f	0,12 - 0,45 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 200 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Hjørneradius	0,8 mm

Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Antal skift/skær	6
Type	HBT130
Spånbryder	MM
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning