

**WNMG 080408, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252224 HBT130
GTIN	4062406256876
Artikelklasse	22D

Teknisk beskrivelse

Spånbrøder	MR
Skæredybde a_p	2 - 6 mm
Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	40 - 180 m/min
Skæremateriale	HM
Type	HBT130
Belægning	TiCN
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplade	WNMG 080408
Tilspænding f	0,15 - 0,55 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.

Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning