


**WNMG 080408, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252224 HBT020
GTIN	4062406256883
Artikelklasse	22D

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,2 - 0,6 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Skærebetingelse	let afbrudt.
Belægning	TiCN
Skæremateriale	HM
Spånbrøder	PR
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Type	HBT020
Antal skift/skær	6
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	1,8 - 6 mm

Slet-/skrubbearbejdning

Sletbearbejdning

Produkttype

Vendskærsplatte til drejning