


**CCMT 09T304, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260086 HBT020
GTIN	4062406256937
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

CCMT 09T304 HBT020 Type: HBT020

Spånryder: PF

Skæredybde a_p : 0,4 - 2 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 330 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,4 - 2 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Spånryder	PF
ISO-kode, vendeskærplatte	CCMT 09T304
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 330 m/min
Type	HBT020
Antal skift/skær	2
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Belægning	TiCN
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning