

Garant**Skive-/skærefræser med gevind Stål bredde $a_p = 1,5$ mm, $\varnothing D$: 63/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218416 63/4
GTIN	4062406238605
Artikelklasse	21P

Beskrivelse**Udførelse:**

High performance-skærefræsersystem med variabelt udvalg af krave og **omkostningseffektiv stålklunge** eller krave og **ultrapræcis, temperaturbestandig HSS-klunge**.

Specielt til anvendelse i dybe kaviteter.

Anvendelse:

Til slidsning og skærefræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klunge.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

Der kan fås skive- / skærefræsere op til $\varnothing D = 200$ mm.

HSS-reserveklunger kan efterbestilles som tilbehør.

Teknisk beskrivelse

$\varnothing D_2$	29 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$ for a_p 2,2 mm	40 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm

Antal skær Z	4
Maks. indskæringsdybde $a_{e\text{ maks}}$	15,75 mm
Skær-Ø D_c	63 mm
Holdegevind M	M16
passende vendeskærsplatter	XC.. 1113
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$ for a_p 1,5 mm	33,4 mm
Bredde, a_p	1,5 mm
Skaftudførelse	med gevind
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	nej
Produkttype	Skivefræser