

**CCMT 060204, Type: HBT020****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260210 HBT020 |
| GTIN | 4062406256975 |
| Artikelklasse | 22D |

Teknisk beskrivelse

| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
|----------------------------|------------------------------------|
| Skæremateriale | HM |
| Belægning | TiCN |
| Skæredybde a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Skærebetingelse | let afbrudt. |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | CC.T 060202 |
| Type | HBT020 |
| Antal skift/skær | 2 |
| Hjørneradius | 0,4 mm |
| Tilspænding f | 0,12 - 0,3 mm/o |
| Spånbrøder | PM |

| | |
|--|------------------------------|
| Primær anvendelse | P |
| Skærehastighed v_c primær anvendelse | 100 - 280 m/min |
| Produkttype | Vendeskærsplade til drejning |