

**CCMT 060204, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260210 HBT130
GTIN	4062406256968
Artikelklasse	22D

**Teknisk beskrivelse**

Antal skift/skær	2
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Type	HBT130
Primær anvendelse	M
Tilspænding f	0,05 - 0,35 mm/o
Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplatte	CC.T 060202
Skæredybde $a_p$	0,3 - 3 mm
Spånbryder	MM

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 200 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning