

**CCMT 09T304, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260211 HBT020
GTIN	4062406256999
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

CCMT 09T304 HBT020 Type: HBT020
Spånbryder: PM
Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,12 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 280 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	PM
Belægning	TiCN
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 280 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Tilspænding f	0,12 - 0,3 mm/o

Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Type	HBT020
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning