


**CCMT 09T308, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260213 HBT020
GTIN	4062406257019
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

CCMT 09T308 HBT020 Type: HBT020  
Spån Bryder: PM  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 280 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Spån bryder	PM
ISO-kode, vendeskærsplade	CCMT 09T308
Tilspænding $f$	0,12 - 0,3 mm/o
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Type	HBT020
Hjørneradius	0,8 mm

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 280 m/min
Belægning	TiCN
Antal skift/skær	2
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning