

**CCMT 120408, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260221 HBT020
GTIN	4062406257057
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

CCMT 120408 HBT020 Type: HBT020

Spånbryder: PM

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 280 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Spånbryder	PM
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120408
Belægning	TiCN
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 280 m/min

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Tilspænding f	0,12 - 0,3 mm/o
Type	HBT020
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning