

**DCMT 11T304, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260378 HBT130
GTIN	4062406257088
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

DCMT 11T304 HBT130 Type: HBT130

Spånryder: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,1 - 1 mm

Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 220 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Type	HBT130
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Antal skift/skær	2
Skæredybde $a_p$	0,1 - 1 mm
Belægning	TiCN
Spånryder	M
Primær anvendelse	M

Skæremateriale	HM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 220 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T304
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding $f$	0,05 - 0,2 mm/o
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning