

**DCMT 070204, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260376 HBT130
GTIN	4062406257064
Artikelklasse	22D

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 220 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070204
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,1 - 1 mm
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,4 mm
Spånryder	M
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
Skærebetingelse	let afbrudt.
Belægning	TiCN

Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Type	HBT130
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning