


**DCMT 070204, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260376 HBT020
GTIN	4062406257071
Artikelklasse	22D

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Primær anvendelse	P
Spånbryder	PF
Antal skift/skær	2
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 330 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070204
Type	HBT020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.

Belægning	TiCN
Skæredybde a_p	0,4 - 1,5 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning