

**DCMT 070204, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260500 HBT130
GTIN	4062406257101
Artikelklasse	22D

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Type	HBT130
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 200 m/min
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070204
Belægning	TiCN
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,05 - 0,35 mm/o
Spånbrøder	MM

Skæredybde a_p	0,3 - 2,5 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning