

**Garant****Fræserhovedadapter Form ADB med kølekanal, SK 50 A = 200, Dorn-Ø d1: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301154 40
GTIN	4062406242176
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
- Kort længde uden for maskinspindelen.
- Større krave-kontaktflade.
- Med RFID / Balluffchip-boring.
- med 4 kølekanalboringer.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).

**Leveringsomfang:**

Inkl. fræser-spændeskruer.

**Specialtilbehør:**

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, specialnøgle nr. 309840. Fræser-spændeskruer nr. 309860; 309861.

**Teknisk beskrivelse**

passende specialnøgle nr. 309840	40
Udvendig Ø D	89 mm
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Ekstra fræser-spændemøtrik nr. 309860 / 309861	40
Udragende længde, A-mål	200 mm

Fræsedornslængde $L_4$	27 mm
Spænde- $\varnothing D_1$	40 mm
Adapter	SK 50 A = 200
Norm	DIN 6357
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 $\text{min}^{-1}$
Rundløbsnøjagtighed	$\leq 5 \mu\text{m}$
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter