

Rengøringskugle, Skaft-Ø d1: 20mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	358952 20
GTIN	4060576125374
Artikelklasse	33T

Beskrivelse

Fordel:

- **Billig sikkerhed for en fleksibel automatisering i maskinen.**
- **Hurtig, automatiseret rengøring, så maskinerne bruges optimalt.**
- **Spildt arbejdstid reduceres til et minimum.**
- **Øget sikkerhed for brugeren af maskinen.**
- **360° graders arbejdsområde.**
- **Kan sættes i et hvilket som helst værktøjsholdere med indvendig køling.**

Funktion:

Rengøringsapparatet drives hydraulisk af maskinvæsken (filtreret, partikler mindre 30 µm) eller pneumatisk med filtreret trykluft i henhold til SO 8573-1:2010.

Kuglehovedets dyser sender en kraftig stråle af luft eller kølesmøremidler, der presses ind i værktøjsholdere via en bøjle på rengøringsapparatets skaft. Hovedet kan dreje sig yderligere, når akslen flytter det og når således også de mindste vinkler i arbejdslokalet.

Lukkeskruerne og drosselindsatserne ændrer rengøringsstrålen.

Teknisk beskrivelse

Længde L	78 mm
L ₁	35 mm

Ø D	37 mm
maks. omdrejningstal	100 min ⁻¹
Arbejdsområde	360 grader
maks. kølemiddeltryk	80 bar
Produkttype	Rengøringskugle