

**DCMT 11T302, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260503 HBT130
GTIN	4062406257323
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

DCMT 11T302 HBT130 Type: HBT130
Spånbryder: MM
Skæredybde a_p : 0,3 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,35 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,35 mm/o
Skæredybde a_p	0,3 - 2,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 200 m/min
Antal skift/skær	2
Spånbryder	MM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T302
Type	HBT130

Belægning	TiCN
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning