


**DCMT 11T308, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260508 HBT020
GTIN	4062406257378
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

DCMT 11T308 HBT020 Type: HBT020

Spånryder: PM

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f : 0,12 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 280 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HBT020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 280 m/min

Belægning	TiCN
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T308
Spånbryder	PM
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,12 - 0,3 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning