

Garant**GARANT Master INOX M HM-fræser HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202986 8
GTIN	4062406242312
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræser med **nyudviklet højeffektiv belægning** til **perfekte standtider** og **optimal spåntagningsydelse** i mange forskellige typer rustfrit stål. Kan anvendes med høje **skærehastigheder**, f.eks. i duplexstål.

Bemærk:

Efterfølgerprodukt for nr. 202993.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	58 mm
Skaft-Ø D _s	8 mm
Antal tænder Z	4
Spiralvinkel	42 grader
Tolerance, nom. Ø	e8
Skær-Ø D _c	8 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Tilspænding f _z til beskæring i INOX > 900 N/mm ²	0,07 mm
Tilspænding f _z til notfræsning i INOX > 900 N/mm ²	0,06 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Fristilling-Ø D ₁	7,7 mm

Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	20 mm
Skærlængde L_c	12 mm
Hjørneafrundning r_v	0,15 mm
Serie	Master Inox
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Deling af skærene	ulige
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	$0,5 \times D$ ved beskæring
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	blå
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	230 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
TOOLOX 33	egnet	115 m/min	H
TOOLOX 44	egnet	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	M
Uni	betinget egnet		

våd, maksimal	egnet
våd, minimal	egnet
tør	betinget egnet
Luft	egnet