


**DCMT 070204, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260500 HBT020
GTIN	4062406351250
Artikelklasse	22D

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070204
Spånryder	PM
Type	HBT020
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Belægning	TiCN
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 280 m/min
Tilspænding f	0,12 - 0,3 mm/o
Antal skift/skær	2
Skæremateriale	HM

Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,4 mm
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning