


**SCMT 09T304, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260758 HBT020
GTIN	4062406257392
Artikelklasse	22D

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Type	HBT020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	4
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 09T304
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 330 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånryder	PF
Skæredybde a_p	0,4 - 1,5 mm
Belægning	TiCN

Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning