

HOLEX**Præcisionstapesæt, Bredde×længde (mm×m): 18X50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083772 18X50
GTIN	4062406242336
Artikelklasse	02A

Beskrivelse**Udførelse:**

Universelt anvendelig tape til mange anvendelsesområder som f.eks. **reparation, beskyttelse, afdækning og emballering.**

Til skarpe farvekanter på glatte og let ru underlag, UV-bestandig.

- **Tynd standardafdækningstape af specialpapir (washi) til skarpe malingskanter på glatte og let ru underlag.**
- **God vedhæftning og rivestyrke.**
- **Anvendelsestid indendørs op til 3 måneder og udendørs op til 4 uger.**

Anbefaling:

Kontrollér underlaget, før fastklæbning.

Teknisk beskrivelse

Antal klæbeband	12
Tykkelse	0,08 mm
Længde	50 m
Strækevne	4 %

Lager luftfugtighed	50 %
Klæbekraft på stål	0,11 N/mm
Trækstyrke	3,8 N/mm
Anvendelse	Samling
Anvendelse	Fiksering
Anvendelse	Maskering
Anvendelse	Afdækning
Klæbebåndstype	enkelt-sided
Klæbemiddel	akrylat
Bemærk	UV-beständig
Bemærk	overriveligt med hånden
Bemærk	skarp malingskant
Lagertemperatur	20 °C
Farve	orange
Med liner	nej
Bredde	18 mm
temperaturbestandig op til	100 °C
Mindst holdbar til	12 måned
Produkttype	Klæbebånd