

**SCMT 09T304, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260758 HBT130
GTIN	4062406257385
Artikelklasse	22D

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Spånryder	M
Skæredybde a_p	0,1 - 1 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 220 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 09T304
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HBT130
Belægning	TiCN
Antal skift/skær	4
Skæremateriale	HM

Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning