

**TCMT 16T304, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260968 HBT130
GTIN	4062406257484
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

TCMT 16T304 HBT130 Type: HBT130  
Spånbryder: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 220 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Antal skift/skær	3
Skæredybde $a_p$	0,1 - 1 mm
Type	HBT130
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 16T304
Belægning	TiCN
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm

Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Primær anvendelse	M
Spånbryder	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning