


**TCMT 16T304, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260968 HBT020
GTIN	4062406257491
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

TCMT 16T304 HBT020 Type: HBT020

Spånbryder: PF

Skæredybde  $a_p$ : 0,4 - 1,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 330 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Type	HBT020
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 330 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 16T304
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.

Spånbryder	PF
Antal skift/skær	3
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning