

**VBMT 110304, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261186 HBT020
GTIN	4062406257576
Artikelklasse	22D

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	2
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Spånbryder	PF
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 110304
Skæredybde a_p	0,4 - 1,5 mm
Belægning	TiCN
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 330 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o

Skæremateriale	HM
Type	HBT020
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning