

**TCMT 16T304, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261018 HBT130
GTIN	4062406257521
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

TCMT 16T304 HBT130 Type: HBT130
Spånbryder: MM
Skæredybde a_p : 0,3 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,35 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Belægning	TiCN
Antal skift/skær	3
Skæredybde a_p	0,3 - 2,5 mm
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,4 mm
Spånbryder	MM

Tilspænding f	0,05 - 0,35 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 200 m/min
Type	HBT130
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 16T304
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning