

**VBMT 110304, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261186 HBT130
GTIN	4062406257569
Artikelklasse	22D

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Skæredybde a_p	0,1 - 1 mm
Primær anvendelse	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 110304
Type	HBT130
Antal skift/skær	2
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Spånbrøder	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,4 mm

Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Belægning	TiCN
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning