

**VBMT 160404, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261257 HBT020
GTIN	4062406257637
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

VBMT 160404 HBT020 Type: HBT020  
Spånbryder: PM  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 280 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,12 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	P
Spånbryder	PM
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Belægning	TiCN
Hjørneradius	0,4 mm

Skæremateriale	HM
Type	HBT020
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 280 m/min
Antal skift/skær	2
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160404
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning