

**VCMT 110304, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261472 HBT130
GTIN	4062406257705
Artikelklasse	22D

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 110304
Spånbryder	MM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,4 mm
Belægning	TiCN
Type	HBT130
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 200 m/min
Skæredybde a_p	0,3 - 2,5 mm

Tilspænding f	0,05 - 0,35 mm/o
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning