

**VBMT 160408, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261259 HBT130
GTIN	4062406257644
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

VBMT 160408 HBT130 Type: HBT130
Spånryder: MM
Skæredybde a_p : 0,3 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,35 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160408
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 200 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Tilspænding f	0,05 - 0,35 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm

Belægning	TiCN
Antal skift/skær	2
Skæredybde a_p	0,3 - 2,5 mm
Spånryder	MM
Type	HBT130
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning