

**VCMT 160404, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261388 HBT020
GTIN	4062406257699
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

VCMT 160404 HBT020 Type: HBT020  
Spånryder: PF  
Skæredybde  $a_p$ : 0,4 - 1,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 330 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Belægning	TiCN
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 160404
Skæredybde $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Type	HBT020
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 330 m/min

Antal skift/skær	2
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Spånbryder	PF
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning