

Garant**Krympepatron slank, med kølekanal., SK 50 A = 120, Spænde-Ø D1: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302343 6
GTIN	4062406243678
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**
- **Mit RFID/balluffchip-boring.**
- **Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm først fra str. 6!**
- **Ekstra slank konstruktion (reduceret interferenskontur).**
- **Med kølekanaler.**

Anvendelse:

- **Bearbejdning inden for fremstilling af værktøj og forme.**
- **Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.**

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater nr. 354210 – 354450.

Spåntagningsstrategi: HPC

Kølekanaler: Ikke låsbar

Spænde-Ø D₁: 6 mm

Udragende længde, A-mål: 120 mm

Udvendig Ø D: 30,9 mm

Ø D₂: 15 mm

Teknisk beskrivelse

Kølekanaler	Ikke låsbar
Udragende længde, A-mål	120 mm
Spænde-Ø D ₁	6 mm

Udvendig Ø D	30,9 mm
Ø D ₂	15 mm
Adapter	SK 50 A = 120
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron